


원터치 피팅
QSF-F-G1/8-4
 Part Number(&P): 533854

FESTO

암나사산 외부 육각형.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|---|-------------------------------|
| 사이즈 | 표준 |
| 공칭 사이즈 | 3 mm |
| Screw-in 볼트부 씰링 타입 | 씰링 링 |
| 디자인 구조 | Push/Pull 원리 |
| Operating pressure complete temperature range | -0.95 ... 16 bar |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 |
| 부식 방지 등급 KBK | 3 |
| 식품 안전 | 생산자 요구에 따라 |
| 주변 온도 | 0 ... 150 °C |
| 인증 | Germanischer Lloyd |
| 최대 죄임 토크 | 10 Nm |
| 제품 중량 | 12.3 g |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/8 |
| 공압 연결구, 포트 2 | 배관용, 4mm 외부 직경 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 황동 크롬 및 니켈 도금 |
| 나사 씰에 대한 재질 정보 | FPM |
| 튜브 씰에 대한 재질 정보 | FPM |