


T-원터치 콘넥터
QST-F-6
 Part Number(&P): 533866



자료 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 사이즈	5 mm
디자인 구조	Push/Pull 원리
Operating pressure complete temperature range	-0.95 ... 16 bar
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	운할 작동 가능
부식 방지 등급 KBK	3
식품 안전	생산자 요구에 따라
주변 온도	0 ... 150 °C
인증	Germanischer Lloyd
제품 중량	21.3 g
공압 연결구, 포트 1	배관용, 6mm 외부 직경
공압 연결구, 포트 2	배관용, 6mm 외부 직경
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징에 대한 재질 정보	황동 크롬 및 니켈 도금
나사 싺에 대한 재질 정보	FPM
튜브 싺에 대한 재질 정보	FPM