

# Combinatie van verzorgingseenheden MSB4N-1/4-FRC5:J1M1

Artikelnummer: 533955

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde  |
|--|---|
| Bouwgrootte                              | 4   |
| Serie                                    | MS  |
| Bedieningszekering                       | Draaiknop met geïntegreerd slot   |
| Inbouwpositie                            | Verticaal +/- 5°  |
| Filterfijnheid                           | 40 µm   |
| Condensaataftap                          | Manueel draaiend  |
| Constructieve opbouw                     | Filterregelaar met manometer<br>Proportionele standaard olieverevelaar                                  |
| Regelaarfunctie                          | Uitgangsdruk constant<br>met voordrukcompensatie<br>Met secundaire ontluchting<br>Met terugstroomgedrag |
| Schaalbescherming                        | Kunststof beschermkap   |
| Drukindicator                            | met manometer   |
| Bedrijfsdruk                             | 1.5 bar...14 bar  |
| Drukregelbereik                          | 1 bar...12 bar  |
| Normaal nominaal debiet                  | 900 l/min   |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-]<br>Inerte gassen  |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2 - matige corrosiebelasting  |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Lagertemperatuur                         | -10 °C...60 °C  |
| Geschiktheid voor levensmiddelen         | Zie uitgebreide informatie over het materiaal   |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang      | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]   |
| Mediumtemperatuur                        | -10 °C...60 °C  |
| Omgevingstemperatuur                     | -10 °C...60 °C  |
| Productgewicht                           | 500 g   |
| Bevestigingstype                         | Met toebehoren  |
| Pneumatische aansluiting 1               | 1/4 NPT   |
| Pneumatische aansluiting 2               | 1/4 NPT   |
| Materiaal behuizing                      | Persgegoten aluminium   |
| Materiaal schaal                         | PC  |

