

Combinatie van verzorgingseenheden MSB4N-1/8-FRC5:J1M1

Artikelnummer: 533971

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|---|
| Bouwgrootte | 4 |
| Serie | MS |
| Bedieningszekering | Draaiknop met geïntegreerd slot |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | Volautomatisch |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar met manometer Proportionele standaard olieverevelaar |
| Regelaarfunctie | Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag |
| Schaalbescherming | Kunststof beschermkap |
| Drukindicator | met manometer |
| Bedrijfsdruk | 1.5 bar...14 bar |
| Drukregelbereik | 1 bar...12 bar |
| Normaal nominaal debiet | 850 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 500 g |
| Bevestigingstype | Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/8 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/8 NPT |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |
| Materiaal schaal | PC |

