

압력 조절기

LR-M7-D-7-MICRO-B

Part Number: 534180



Classic - 신규 프로젝트에 사용하지 말 것

나사산 연결 플레이트 미포함, 하우징내 콘넥터 나사산, 압력 게이지 포함

대체 가능한 제품은 검색창에 타입코드의 앞 4자리를 입력하시면 찾으실 수 있습니다.

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.

FESTO



자료 시트

특징	값
사이즈	MICRO
시리즈	D
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	직접-제어 격판 압력 조절기
컨트롤러 기능	이차 배기 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	1 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.3 bar
표준 공칭 유량	300 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	90 g
마운팅 형태	라인 설치 역세서리 포함 옵션
공압 연결구, 포트 1	M7
공압 연결구, 포트 2	M7
재질 사항	RoHS 에 승인
씰 소재	NBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
멤브레인 소재	NBR