

Blinde stop B-1/4-50

Artikelnummer: 534214

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Verpakkingsgrootte	50
Conform norm	DIN 908
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Nominaal aanhaalmoment	11 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	15 g
Bevestigingstype	Binnenzeskant SW6
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal blinde stop	Staal, verzinkt
Materiaal O-ring	PA TPE-U(PUR)