

# Blinde stop B-1/2-20

Artikelnummer: 534216

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Verpakkingsgrootte	20
Conform norm	DIN 908
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Nominaal aanhaalmoment	14 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	43 g
Bevestigingstype	Binnenzeskant SW10
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal blinde stop	Staal, verzinkt
Materiaal O-ring	PA TPE-U(PUR)