


# Kogelkraan VAPB-2 1/2-F-25-F07

Artikelnummer: 534310

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan
Bedieningswijze	Mechanisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	Leidinginbouw
Aansluiting armatuur	Rp2 1/2

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Schakelpositie-indicator	Sleufrichting = debietrichting
Flensgatenpatroon	F07
Nominale doorlaat DN	63
Stroomrichting	Reversibel
Nominale druk armatuur PN	25
Losbreekmoment bij drukverschil nominale druk armatuur PN	45 Nm
Losbreekmoment bij drukverschil 10 bar	33 Nm
Gebaseerd op norm	ISO 5211
Medium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Inerte gassen Water Neutrale vloeistoffen
Mediumtemperatuur	-20 °C...150 °C
Debiet Kv	535 m <sup>3</sup> /h
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal behuizing	Messing Vernikkeld
Materiaalnummer behuizing	2.0402 CW617N
Materiaal afdichtingen	HNBR PTFE
Materiaal kogel	Messing hardverchromd
Materiaalnummer kogel	2.0402 CW617N
Materiaal as	Messing
Materiaalnummer as	2.0401 CW614N
Productgewicht	3100 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting