


# 리미트 스위치 부착물 DAPZ-SB-M-250AC-DSM-RO

Part Number: 534468

FESTO

반-회전 드라이브용, VDI/VDE 3845에 따른 조립 인터페이스 포함.  
모든 DAPS 반-회전 드라이브에는 적합하지만, DRD/DRE는  
사이즈 4에서 225까지만 가능. DRD/DRE 반-회전 드라이브  
사이즈 1에서 2까지는, DAPZ-SBZ-... 어댑터를 포함한 사이즈  
375에서 880까지에만 설치 가능.



## 자료 시트

특징	값
허용 가능 케이블 직경	8 ... 13 mm
표준에 기반	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
디자인	각도
조립 위치	어디든
회로 단락 보호	아니오
스위칭 부품 기능	전환 스위치
극성 보호	아니오
측정 원리	기계적/전기적
스위칭 상태 표시기	아니오
작동 전압 범위 AC	0 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	0 ... 250 V
절연 전압	250 V
최대 출력 전류	16,000 mA
서지 강도	4 kV
오염 등급	3
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 저전압 가이드라인에 대응
부식 방지 등급 KBK	2
보호 등급	IP65
주변 온도	-20 ... 85 °C
전기 연결	볼트 체결 단자
케이블 패킹 연결	M20x1,5
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	EPDM
하우징 커버의 재질 유의	PC
하우징 소켓의 재질 유의	PA
콘솔의 재질 유의	PA