

# Klepstandmelder DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

Artikelnummer: 534474

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Toegelaten kabeldiameter	7 mm...13 mm
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Bouwworm	Rond
Inbouwpositie	Willekeurig
Kortsluitingsbestendigheid	nee
Functie schakelement	Wisselcontact
Polariteitsbescherming	nee
Meetprincipe	mechanisch/elektrisch
Schakelpositie-indicator	ja
Bereik voor bedrijfsspanning AC	4 V...250 V
Bereik voor bedrijfsspanning DC	4 V...250 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	1 mA...5000 A
Isolatiespanning	250 V
Max. uitgangsstroom	5000 mA
Minimale laststroom	1 mA bij 4 V/DC
Piekspanningsweerstand	2.5 kV
Vervuilinggraad	3
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-20 °C...70 °C
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Kabelschroefkoppeling	M20x1,5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizingsdeksel	PC
Materiaal behuizingssockel	ABS+PC
Materiaal console	ABS+PC