


Stekker FBS-RJ45-8-GS

Artikelnummer: 534494

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	33 mm
Hoogte	41 mm
Lengte	20 mm
Productgewicht	15 g
Specificatie ethernetkabel	Type: CAT.5 Enkele aderdiameter: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 fijndradig
Beveiliging tegen direct en indirect aanraken	PELV
Toegelaten kabeldiameter	4 mm...5,4 mm
Beschermingsklasse	IP65 IP67 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 % Niet condenserend
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Materiaal schroeven	Staal
Materiaal afdichtingen	NBR