


# Smoorventiel met terugslagklep GR-QB-1/2-U

Artikelnummer: 534685

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QB-1/2
Pneumatische aansluiting 2	QB-1/2
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Sleufschroef
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw met doorgangsboring
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	14 cfm
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	10,8 cfm...12,7 cfm
Bedrijfsdruk	-13,8 psi...116 psi
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Materiaal behuizing	PBT-versterkt
Inbouwpositie	Willekeurig
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	23,2 cfm
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	16,6 cfm...20,2 cfm
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	32 °F...140 °F
Productgewicht	3376 oz
Materiaal inschroeftap	Messing Vernikkeld
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal demontagering	POM
Materiaal kartelkop	Messing vernikkeld
Materiaal regelschroef	Messing Vernikkeld