


모터 플랜지 EAMF-A-30A-55A

Part Number: 534807

FESTO

서보 모터 포함 전기-기계 드라이브용



자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-10 ... 60 °C
인터페이스 코드, 모터 인	55A
인터페이스 코드, 커플링 하우징	30A
재질 사항	RoHS 에 승인