



압축 공기 탱크 CRVZS-20

Part Number: 534845

FESTO



자료 시트

특징	값
용량	20 l
조립 위치	하방 배수구
표준에 따름	AD 2000 참조 차트
작동 압력 MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
작동 압력	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.78 ... 232 psi
인증	TÜV
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU 인쇄 장치 규정이 대응
UKCA marking (see declaration of conformity)	UK regulation for pressure equipment
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [---:--] 질소
부식 방지 등급 KBK	3 - 부식 응력 수준 높음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	-10 ... 100 °C
주변 온도	-10 ... 100 °C
최대 조임 토크, 연결 나사산	130 Nm
최대 조임 토크, 배수기	27 Nm
제품 중량	10,208 g
마운팅 형태	관통 홀 포함
응축수 배수기 연결	G3/8
공압 연결구	G1
재질 사항	RoHS 에 승인
에어 탱크 소재	고합금 강철, 부식방지