

필터 MS12-LF

Part Number: 535023

FESTO

매니폴드 어셈블리용, G 나사산 포함.



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
디자인 구조	원심 분리기 포함 소결 필터
작동 압력	0.8 ... 20 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010 [-:9:-]에 준하는 압축 공기 ISO 8573-1:2010 [7:9:-] 에 준하는 압축 공기 가스 주입
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	라인 설치 액세서리 포함 옵션
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금