


필터 압력 조절기 MS4-LFR-1/4-D7-CUM-AS

Part Number(&P): 535718

FESTO

12 bar 최대 출력 압력, 5 µm 필터, 압력 게이지 포함, 잠금 가능
조절기 헤드, 금속 바울, 수동 배수기, 유량 방향: 좌측에서 우측.



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이 액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	5 µm
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	압력 게이지 포함 필터 압력 조절기
최대 응축수 용량	25 ml
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력	0.8 ... 14 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 12 bar
최대 압력 Hysteresis	0.25 bar
표준 공칭 유량	1,200 l/min
작동 매체	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 가스 주입
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	압축 공기, ISO8573-1:2010 [6:4:4]
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	475 g
마운팅 형태	옵션 전면 패널 설치 라인 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/4
공압 연결구, 포트 2	G1/4
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트 전조 알루미늄 합금
표시창에 대한 재질 정보	PA
재질 정보, 차단 디스크	POM