


필터 압력 조절기 MS4N-LFR-1/8-D7-EUV-AS-Z

Part Number(&P): 535739

FESTO

최대 출력 압력 12 bar, 40 µm 필터, 압력 게이지, 잠금 가능한 조절기 헤드, 금속 바울, 완전 자동 응축수 배출, 공기 흐름 방향 좌 → 우.



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
액츄에이터 자물쇠	액세서리 포함, 잠금 가능
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	40 µm
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	압력 게이지 포함 필터 압력 조절기
최대 응축수 용량	25 ml
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
압력 게이지	압력 게이지 포함
압력 조절 범위	0.5 ... 12 bar
입력 압력 1	2 ... 12 bar
최대 압력 Hysteresis	0.25 bar
표준 공칭 유량	900 l/min
작동 매체	압축 공기
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	DIN ISO 8573-1에 따른 5.7.-
매체 온도	5 ... 60 °C
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	475 g
마운팅 형태	액세서리 포함 옵션 전면 패널 설치 라인 설치
공압 연결구, 포트 1	NPT1/8-27
공압 연결구, 포트 2	NPT1/8-27
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트 전조 알루미늄 합금
표시창에 대한 재질 정보	PA
재질 정보, 차단 디스크	POM