

Filterregelventiel MS4N-LFR-1/4-D7-CUM-AS

Artikelnummer: 535750

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|-------------------------------------|--|
| Bouwgrootte | 4 |
| Serie | MS |
| Bedieningszekering | Draaiknop met vergrendeling met toebehoren sluitbaar |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Condensaataftap | Manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar met manometer |
| Max. hoeveelheid condensaat | 25 ml |
| Regelaarfunctie | Uitgangsdruk constant Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag |
| Schaalbescherming | Geïntegreerd als metalen reservoir |
| Drukindicator | met manometer |
| Bedrijfsdruk | 0.08 MPa...1.4 MPa 0.8 bar...14 bar |
| Drukregelbereik | 0.5 bar...12 bar |
| Max. drukhysterese | 0.25 bar |
| Normaal nominaal debiet | 1200 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 475 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze: Frontpaneelinbouw Leidinginbouw Met toebehoren |

| Functie | Waarde |
|----------------------------|--|
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | 1/4 NPT |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal aansluitplaat | Persgegoten aluminium |
| Materiaal bedieningsdeel | PA POM |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal filter | PE |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |
| Materiaal membraan | NBR |
| Materiaal schaal | Persgegoten aluminium Aluminium kneedlegering |
| Materiaal scherm | PA |
| Materiaal scheidingschijf | POM |