

Actiefkoolfilter MS4-LFX-1/8-U

Artikelnummer: 536709

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	4
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Constructieve opbouw	Actiefkoolfilters
Schaalbescherming	Geïntegreerd als metalen reservoir
Bedrijfsdruk	0 bar...14 bar
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	360 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Mediumtemperatuur	5 °C...30 °C
Restoliegehalte	0.003 mg/m ³
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	350 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal filter	Actieve kool
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	Persgegoten aluminium Aluminium kneedlegering
Materiaal scherm	PA