


Aftakingsmodule MS4-FRM-1/4-I-Z

Artikelnummer: 536971

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---|--|
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Constructieve opbouw | Aftakingsmodule met terugslagfunctie |
| Bedrijfsdruk | 0 bar...10 bar |
| Normaal nominaal debiet in hoofddebietrichting 1->2 | 1750 l/min |
| Normaal nominaal debiet uitvoer naar boven | 500 l/min |
| Normaal nominaal debiet uitvoer naar beneden | 500 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Geschiktheid voor levensmiddelen | Zie uitgebreide informatie over het materiaal |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Productgewicht | 160 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 4 | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |