


Fijnfilter MS4N-LFM-1/4-BUV-DA

Artikelnummer: 537218

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Serie	MS
Bouwgrootte	4
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Volautomatisch
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [5:7:3]
Max. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	360 l/min
Min. normaal debiet voor luchtreinheidsklasse	54 l/min
Filterrendement	99.99 %
Max. hoeveelheid condensaat	25 ml
Schaalbescherming	Geïntegreerd als metalen reservoir
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Lagertemperatuur	-10 °C...60 °C
Restoliegehalte	0.5 mg/m ³
Verschildrukindicator	Optische indicator
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Pneumatische aansluiting 1	1/4 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/4 NPT
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal filter	Borsilicaatvezel

Functie	Waarde
Materiaal schaal	Persgegoten aluminium Aluminium kneedlegering
Materiaal scherm	PA
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal-informatie	RoHS conform
Productgewicht	350 g