


Drukbooster DPA-40-10

Artikelnummer: 537273

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuiger-Ø	40 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger drukverhoger
Drukindicator	G1/8 voorbereid
Uitgangsdruk 2	4.5 bar...10 bar
Bedrijfsdruk	2.5 bar...8 bar
Drukregelbereik	4.5 bar...10 bar
Ingangsdruk 1	2.5 bar...8 bar
Aanwijzing bij het drukregelbereik	Bij maximaal gespannen regelveer kan de maximale uitgangsdruk tot 40 % worden overschreden.
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Productgewicht	1500 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Pneumatische aansluiting 3	M7
Materiaal-informatie	RoHS conform