



# 압력 조절기 LR-1/8-DB-7-O-MINI

Part Number: 537642

FESTO

직접 제어되는 조절기, 작업 압력 7 bar 까지, 압력 게이지 미포함.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
폭	44 mm
시리즈	DB
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	압력 조절 밸브 압력 게이지 미포함
컨트롤러 기능	이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	G1/8이 준비됨
작동 압력	1.5 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.5 bar
표준 공칭 유량	>= 800 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-::-]
부식 방지 등급 KBK	1
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	150 g
마운팅 형태	옵션 전면 패널 설치 라인 설치 관통 홀 포함 마운팅 브라켓 포함
압력 게이지 연결	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
재질 사항	RoHS 에 승인
씰에 대한 재질 정보	NBR
재질 정보, 회전 손잡이	POM
하우징에 대한 재질 정보	PA-강화