



서비스 유니트 FRC-1/4-DB-7-MINI

Part Number: 537654
단종 예정 제품

FESTO

필터/압력 조절기 밸브/윤활기 조합, 최대 출력 압력 7 bar, 40 마이크로 필터. 압력 게이지 포함 및 직접 제어되는 압력 조절 밸브 포함.

단종 예정 제품. 2027년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
폭	88 mm
시리즈	DB
액추에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	수평 +/- 5
응축수 배수기	수동 회전
디자인 구조	필터 압력조절기/윤활기
필터 등급	40 µm
컨트롤러 기능	이차 배기 포함 복귀 유로 포함
압력 게이지	압력 게이지 포함
작동 압력 MPa	0.15 ... 1 MPa
작동 압력	1.5 ... 10 bar
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
최대 압력 Hysteresis	0.5 bar
표준 공칭 유량	>= 650 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-:-:-] 가스 주입
승인된 오일	1리터 들이 Festo 특수 오일 주문 코드 : 152 811 OFSW-32 ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 32mm/s 40도에서의 점도 범위 ISO 클래스 VG 32, ISO 3448 대응
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
출력에서 공기 청정 등급	ISO 8573-1:2010 [7:8: -]에 따른 압축 공기 가스 주입
매체 온도	-5 ... 50 °C
오일 점도	ISO VG 32
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	300 g
마운팅 형태	라인 설치 관통 홀 포함 마운팅 브라켓 포함 옵션
압력 게이지 연결	G1/8
공압 연결구, 포트 1	G1/4

특징	값
공압 연결구, 포트 2	G1/4
씰 소재	NBR
회전식 노브 소재	POM
필터 소재	PE
하우징 소재	PA-강화
보울 소재	PC