


Retroreflectieve sensor SOEG-RSP-M18-NS-K-2L

Artikelnummer: 537713

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwworm	Rond
Conform norm	EN 60947-5-2
Goedkeuring	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn
Meetgrootheden	positie
Meetprincipe	Opto-elektronisch
Meetprocedure	Retroreflectieve sensor
Lichtsoort	Rood gepolariseerd
Reikwijdte	2000 mm
Omgevingstemperatuur	-25 °C...55 °C
Schakeluitgang	NPN
Functie schakelement	Donker schakelend
Max. schakelfrequentie	1000 Hz
Max. uitgangsstroom	200 mA
Spanningsval	2 V
Kortsluitingsbestendigheid	Pulserend
Bereik voor bedrijfsspanning DC	10 V...36 V
Restrimpel	20 %
Nullaststroom	15 mA
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	3-aderig Kabel
Kabellengte	2.5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Bouwgrootte	M18x1
Bevestigingstype	Met contraoer
Aanhaalmoment	20 Nm
Productgewicht	121 g
Materiaal behuizing	Messing verchroomd

Functie	Waarde
Materiaal wartelmoer	Messing Verchroomd
Schakelstandindicator	LED geel
Functiereserve-indicatie	LED groen
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...55 °C
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L