


Vacuümmeter VAM-63-V1/9-R1/4-EN

Artikelnummer: 537814

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale grootte manometer	63
Aansluitingspositie	Achterzijde centrisch
Gebaseerd op norm	DIN EN 837-1
Dichtingstype aan de inschroeftap	Coating
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Weergavebereik	-1 bar...9 bar 0 psi...130 psi -30 inchHg...0 inchHg
Schaal	Dubbele schaal bar (buiten) inch hg (binnen) / psi (binnen)
Bedrijfsdruk	-1 bar...9 bar
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Factor constante belasting	0.75
Factor wisselbelasting	0.66
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-20 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	83 g
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Bevestigingstype	Inschroefbaar

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting	R1/4
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PS