


Aansluitplaat VMPA2-IC-AP-S-1

Artikelnummer: 537982

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Breedte	30.5 mm
Lengte	107.3 mm
Rastermaat	21 mm
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Stuurdruk MPa	0.3 MPa...0.8 MPa
Stuurdruk	3 bar...8 bar
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	233 g
Elektrische aansluiting	M8 Stekkers
Bevestigingstype aansluitplaat	Met doorgangsboring
Aansluiting stuur lucht 12/14	M5
Aansluiting stuur lucht afvoer 82/84	M5
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Pneumatische aansluiting 5	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium