



핸드 레버 밸브 VHER-BH-M04E-G12-UD

Part Number: 538205

FESTO

플라스틱 재질 핸드레버 세팅 위치 감지 포함, 4/3-way 밸브 기능
초기상태 배기, 3 레버 세팅상에서 록킹 가능, 포트 방향 아래쪽.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|----------------|----------------------------------|
| 밸브 기능 | 4/3 배기 |
| 액츄에이터 형태 | 수동 |
| 표준 공칭 유량 | 4,300 l/min |
| 작동 압력 | -0.95 ... 10 bar |
| 디자인 구조 | 로터리 슬라이드 밸브 |
| 공칭 사이즈 | 12 mm |
| 배기 기능 | 유량 조절 가능 |
| 액츄에이터 자물쇠 | 액세서리 포함, 잠금 가능 |
| 씰링 원리 | 견고 |
| 파일럿 형태 | 직접 |
| 유량 방향 | 전환 가능 |
| 중복에서 자유 | 예 |
| 스위칭 상태 표시기 | 액세서리 포함 |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일럿 매체 확인 | 윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 2 |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| 구동 토크 | 5 Nm |
| 제품 중량 | 740 g |
| 마운팅 형태 | 옵션 전면 패널 설치 관통 홀 포함 |
| 공압 연결구, 포트 1 | G1/2 |
| 공압 연결구, 포트 2 | G1/2 |
| 공압 연결구, 포트 3 | G1/2 |
| 공압 연결구, 포트 4 | G1/2 |
| 재질 사항 | 동성분 및 PTFE 제거형 PWIS 물질 함유 |
| 씰에 대한 재질 정보 | NBR |
| 하우징에 대한 재질 정보 | 알루미늄 다이캐스트 |