


Aansluitkabel NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Artikelnummer: 538225

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bevestigingstype	4-40 UNC-2B
Productgewicht	490 g
Elektrische aansluiting 1	Contactdoos Sub-D, 25-polig
Elektrische aansluiting 2	Open einde, 25-aderig
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Kabellengte	2.5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Min. kabelbuigradius	105 mm
Kabeldiameter	10.5 mm
Kabelmontage	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Beschermingsklasse	IP65 IP67 In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...50 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	PBT
Materiaal wartelmoer	PA
Materiaal afdichtingen	TPE-O