


연결 케이블 NEBV-S1G25-K-5-N-LE25

Part Number: 538226

FESTO

벨브 터미널 VTUB에 멀티-핀 플러그 연결용, Sub-D 플러그, 25-핀 포함.



자료 시트

특징	값
마운팅 형태	4-40 UNC-2B
제품 중량	910 g
전기 연결 1	소켓 sub-D, 25-핀
전기 연결 2	끝단 납선, 25-선
공칭 동작 전압 DC	24 V
케이블 길이	5 m
케이블 특성	표준
최소 케이블 휨 반경	105 mm
케이블 직경	10.5 mm
케이블 구조	20x0,25+5x0,34
보호 등급	IP65 IP67 조립된 조건
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-5 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
케이블 피복 소재	PVC
하우징 소재	PBT
유니언 너트 소재	PA
씰 소재	TPE-O