



# 소음기 UOM-1/4

Part Number: 538432

FESTO

진공 발생기용



## 자료 시트

특징	값
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰 미포함
조립 위치	어디든
디자인 구조	개방 소음기
작동압력, 진공 발생기	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0.8 MPa 0 ... 116 psi
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
마운팅 형태	나사산
제품 중량	11.1 g
공압 연결구	G1/4
소음기 내장 소재	발포 우레탄
나사산 플러그 소재	POM
하우징 소재	POM
내부 튜브 소재	전조 알루미늄 합금