

# 소음기 확장 UOMS-1/4

Part Number: 538436

FESTO

더 많은 소음의 감소를 위해, 4개의 소음기 부품까지 상부에  
취부가능함.



## 자료 시트

특징	값
Screw-in 볼트부 씰링 타입	씰 미포함
조립 위치	어디든
디자인 구조	개방 소음기
작동압력, 진공 발생기	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0.8 MPa 0 ... 116 psi
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 ... 60 °C
마운팅 형태	멈춤쇠
제품 중량	8.6 g
소음기 내장 소재	발포 우레탄
나사산 플러그 소재	POM
하우징 소재	POM
내부 튜브 소재	전조 알루미늄 합금