



# 근접 센서 SMT-8F-PS-24V-K5,0-OE

Part Number(&P): 538486

FESTO

전기형, 무접점, PNP, 8 mm 센서 슬롯을 갖춘 드라이브 유니트용,  
윗면 마운팅, 케이블 포함.



## 자료 시트

특징	값
작동 전압 범위 DC	10 ... 30 V
스위치 출력	PNP
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
최대 출력 전류	100 mA
케이블 길이	5 m
전기 연결	3-심 케이블
부식 방지 등급 KBK	4
디자인	T-슬롯용
회로 단락 보호	예
측정 원리	자석 저항
극성 보호	모든 전기 연결용
작동 상태 표시	항색 LED
스위치-Off 시간	<= 11 ms
스위치-On 시간	<= 0.5 ms
최대 접촉 비율 DC	3 W
잉여 전류	0.1 mA
전압 강하	1.8 V
CE-Zeichen (siehe Konformit?serkl?ung)	EU-EMV 가이드라인에 대응
보호 등급	IP65 IP67
주변 온도	-5 ... 60 °C -20 ... 60 °C
제품 중량	180 g
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
마운팅 형태	삽입 가능 T-슬롯에 취부
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
하우징에 대한 재질 정보	PA
케이블 피복에 대한 재질 정보	PUR