


# 입/출력 모듈 CP-E08-M12-CL

Part Number: 538787  
단종 예정 제품

8 입력 포함

FESTO



## 자료 시트

| 특징   | 값  |
|--|--|
| 부식 방지 등급 KBK                                 | 1 - 부식 응력 수준 낮음  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B2-L   |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )        | EU-EMV 가이드라인에 대응<br>EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응<br>EU-RoHS-RL 지침                |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC<br>To UK EX instructions<br>To UK RoHS instructions |
| KC 마크  | KC-EMV   |
| 인증   | RCM Mark<br>c UL us - Listed (OL)  |
| ATEX 카테고리 가스                                 | II 3G  |
| ATEX 카테고리 먼지                                 | II 3D  |
| EU 국가외 폭발 방지 인증                              | EPL Dc (GB)<br>EPL Gc (GB)   |
| 폭발 점화 방지 타입 가스                               | Ex ec IIC T6 Gc X  |
| 폭발 점화 방지 타입 먼지                               | Ex tc IIIC T70°C IP67 Dc X   |
| 방폭 주변 온도                                     | -5°C <= Ta <= +50°C  |