


무동력 가이드 축  
FDG-25- -ZR-RF  
Part Number: 538791

FESTO



예시 표시



## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	25
행정거리	1 ... 5,000 mm
행정거리 보류	86 mm
조립 위치	어디든
가이드	롤러 가이드
디자인 구조	가이드
최대 가속	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
최대 속도	$\leq 10 \text{ m/s}$
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
주변 온도	0 ... 60 °C
2차 단면 관성모멘트 Ix	594.7E+03 mm <sup>4</sup>
2차 단면 관성모멘트 Iy	237.2E+03 mm <sup>4</sup>
최대 힘 Fy	150 N
최대 힘 Fz	150 N
최대 토크 Mx	7 Nm
치환력	5 ... 12 N
10 mm 행정거리 당 추가 중량	29.2 g
마운팅 형태	액세서리 포함
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 PWIS 물질 함유
커버 캡 소재	PA
가이드 레일 소재	강철
가이드 컴포넌트 소재	강철
하우징 소재	알루미늄 아노다이징