



근접 센서 SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE

Part Number(&P): 538816

FESTO

전기형, 리드 접점형, 2-선 연결, 8 mm 센서 슬롯을 갖춘 드라이브
유니트용, 케이블 포함.



자료 시트

특징	값
디자인	T-슬롯용
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU 저전압 가이드라인에 대응
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
측정 원리	리드 자석
주변 온도	-20 ... 60 °C
스위치 출력	접점 포함, 양극
스위칭 부품 기능	초기상태 열림 접점
스위칭 값의 반복정확도	+/- 0,1 mm
스위치-On 시간	<= 2 ms
스위치-Off 시간	<= 0.1 ms
최대 스위칭 주기	50 Hz
최대 출력 전류	120 mA
최대 접촉 비율 AC	10 VA
최대 접촉 비율 DC	10 W
전압 강하	<= 4 V
잉여 전류	0 mA
회로 단락 보호	아니오
과부하 저항 용량	사용 불가
작동 전압 범위 AC	5 ... 250 V
작동 전압 범위 DC	5 ... 250 V
극성 보호	아니오
전기 연결	2-심 케이블
커넥터 배출 방향	반경방향
케이블 길이	2.5 m
케이블 피복에 대한 재질 정보	TPE-U(PU)
마운팅 형태	T-슬롯에 취부 슬롯에 삽입가능
조임 토크	0.5 Nm
제품 중량	30 g
하우징에 대한 재질 정보	에폭시 수지 PC PET 고합금 강철, 부식방지
작동 상태 표시	황색 LED
주변 온도	-5 ... 60 °C
보호 등급	IP65 IP67
절연 전압	250 V
서지 강도	4 kV