



모터 케이블 KMTR-DC-SUB-15-M12-5

Part Number: 538918
단종 예정 제품

FESTO

전기-미니 슬라이드 SLTE 또는 전기 수평 그립퍼 HGPLLE와 모터 컨트롤러 SFC-DC 연결

단종 예정 제품. 2020년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
케이블 식별	역세서리 포함
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	원형
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 1, 연결 기술	EN 61076-2-101로 A-coded 된 M12x1
전기 연결 1, 핀/와이어 수	12
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	11
전기 연결 1, 마운팅 타입	나사 잠금
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 설계	각도
전기 연결 2, 연결 타입	플러그
전기 연결 2, 케이블 인출구	일자형
전기 연결 2, 연결 기술	Sub-D
전기 연결 2, 핀/와이어 수	15
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	11
전기 연결 2, 마운팅 타입	2x screw 4-40 UNC-2A
작동 전압 범위 DC	0 ... 24 V
40°C에서 허용 가능 전류 부하	1 A
서지 강도	0.5 kV
케이블 길이	5 m
케이블 특성	체인 링크 트렁크에 적합
굽힘 반경, 고정식 케이블 설치	>= 50 mm
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 80 mm
케이블 직경	8 mm
케이블 구조	4x(2x0,14)D+3x0,14 차폐
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
보호 등급	IP67
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
유연한 케이블 설치를 동반한 주위 온도	-25 ... 70 °C
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
오염 등급	2
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	오렌지색