


# Meenemer FKC-40

Artikelnummer: 538962

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Radiale afwijking +/-	2.5 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Kortstondige maximaal toegelaten belasting in krachtrichting +/-	3000 N
Langdurige maximale extra belasting in krachtrichting +/-	1400 N
Productgewicht	180.2 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal scharnier	PA-versterkt
Materiaal kogeltap	Hooggelegeerd staal
Materiaal plaat	Aluminium kneedlegering