


Filter-geluiddemper LFU-3/8

Artikelnummer: 539133

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	G3/8
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Filterfijnheid	1 µm
Condensaataftap	Manueel draaiend
Bedrijfsdruk	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Debiet tegen atmosfeer	4700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Geluidsreductie	Vermindering met 40 dB
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	78 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	190 g
Pneumatische aansluiting	G3/8
Materiaal behuizing	PP