



마이크로 필터 MS4-LFM-1/8-AUV-Z

Part Number(&P): 539209

FESTO

0.01 μm 필터, 금속 바울, 완전 자동 응축수 배출, 공기 흐름 방향 좌
→ 우.



자료 시트

특징	값
사이즈	4
시리즈	MS
조립 위치	수평 +/- 5
필터 등급	0.01 μm
필터 효율	99.9999 %
응축수 배수기	완전 자동
디자인 구조	화이버 필터
최대 응축수 용량	25 ml
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
입력 압력 1	2 ... 12 bar
표준 공칭 유량	120 l/min
작동 매체	필터처리, 비윤활 압축 공기, 필터 등급 1μm
부식 방지 등급 KBK	2
보관 온도	-10 ... 60 °C
출력에서 공기 청정 등급	DIN ISO 8573-1 에 따른 1.7.2
매체 온도	5 ... 60 °C
잉여 오일 함량	0.01 mg/m ³
주변 온도	5 ... 60 °C
제품 중량	350 g
마운팅 형태	액세서리 포함 옵션 라인 설치
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
씰에 대한 재질 정보	NBR
필터에 대한 재질 정보	Boron silicate 화이버
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트
바울에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트 전조 알루미늄 합금
표시창에 대한 재질 정보	PA