

# Draaiverdeler GF-1/2-1/4

Artikelnummer: 539292

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	15 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normaal debiet 1-2.1 (6->0)	4050 l/min
Normaal debiet 1-2.X open (6->0)	14130 l/min
Max. toerental	2500 1/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Gebruik een 5 µm filter wanneer u met water werkt Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...80 °C
Max. aanhaalmoment	8 Nm
Nominaal aanhaalmoment	4.25 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform