

# Steunprofiel HMIA-E07- -

Artikelnummer: 539379

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. profiellengte	3000 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Productgewicht volgens lengte	2.34 kg/m
Materiaal adapter	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd