

Filterregelventiel LFR-1/4-DB-7-MINI

Artikelnummer: 539685

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|-------------------------------------|---|
| Bouwgrootte | Mini |
| Breedte | 44 mm |
| Serie | DB |
| Bedieningszekering | Draaiknop met vergrendeling |
| Inbouwpositie | Verticaal +/- 5° |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Condensaataftap | Manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Filterregelaar met manometer |
| Regelaarfunctie | Met secundaire ontluchting Met terugstroomgedrag |
| Drukindicator | met manometer |
| Bedrijfsdruk | 0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar |
| Drukregelbereik | 0.5 bar...7 bar |
| Max. drukhysterese | 0.5 bar |
| Normaal nominaal debiet | 1200 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur | -5 °C...50 °C |
| Omgevingstemperatuur | -5 °C...50 °C |
| Productgewicht | 200 g |
| Bevestigingstype | Naar keuze: Leidinginbouw met doorgangsboring Met hoekbeugel |
| Aansluiting manometer | G1/8 |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/4 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/4 |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |

| Functie | Waarde |
|------------------------|---------------|
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal draaiknop | POM |
| Materiaal filter | PE |
| Materiaal behuizing | PA-versterkt |
| Materiaal schaal | PC |