


소켓 MSSD-EB-M12

Part Number: 539712

FESTO

솔레노이드 코일 및 밸브용, DIN EN 175 301, 타입 C 대응 포트 패턴.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------|---|
| 연결 주기 | 50 |
| 마운팅 형태 | M2.5 센트럴 볼트형 솔레노이드 밸브 위 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 제품 중량 | 11 g |
| 전기 연결 | 3-핀 플러그 소켓, 각형 EN 175301-803에 따른 플러그 패턴 C타입 DIN EN 175301-803에 따른 입방형 디자인 |
| 케이블 패킹 연결 | M12 |
| 허용 가능 케이블 직경 | 4 ... 6 mm |
| 종단 단면 | 1.5 mm ² |
| 보호 등급 | IP65 IEC 60529에 따른 |
| 주변 온도 | -40 ... 125 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 하우징 소재 | PA-강화 |
| 실 소재 | HNBR |