


서브-베이스 VABS-S4-1S-N14-K2

Part Number: 539726

FESTO

표준 15407/-2에 대응하는 포트패턴용.



자료 시트

특징	값
폭	26 mm
표준에 기반	ISO 15407-2
조립 위치	어디든
파일럿 공압 공급	외부
작동 압력 MPa	-0.09 ... 1 MPa
작동 압력	-0.9 ... 10 bar
작동 전압 범위 DC	24 V
서지 강도	4 kV
40°C에서 허용 가능 전류 부하	2 A
오염 등급	3
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Gc (GB)
ATEX 카테고리 가스	II 3G
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex ec IIC T3 Gc X
Explosion group assembly	IIC
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
최대 표면 온도 어셈블리	T3
보호 등급	IP65 NEMA 4 조립된 조건
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	302 g
마운팅 형태	관통 홀 포함 ISO 15407-2 에 대응
재질 사항	RoHS 에 승인
연결 플레이트 소재	알루미늄 다이캐스트