


# 콘넥터 블록 CPPSC1-PRS-2-5-MP

Part Number(&P): 539902  
단종 예정 제품

FESTO

밸브 터미널 CPA-SC용.

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



## 자료 시트

특징	값
격자 치수	10.5 mm
압력 분리 영역	1 과 3 과 5
조립 위치	어디든
최대 밸브 연수	2
밸브 연수 확인	라벨
작동 압력	10 bar
부식 방지 등급 KBK	2
매체 온도	-5 ... 50 °C
음향 압력 레벨	85 dB(A)
보호 등급	IP40
주변 온도	-5 ... 50 °C
인증	c UL us - Recognized (OL)
제품 중량	430 g
밸브 인터페이스, 전기	3-핀
서브-베이스에 대한 마운팅 방법	관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함
마운팅 형태	옵션 관통 홀 포함 Top-hat 레일 포함
외부 파일럿 공압 포트 12/14	M5
배기구 연결	M5
파일럿 배기 포트 82	M5
파일럿 배기 포트 82/84	M5
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 3	G1/8
공압 연결구, 포트 5	G1/8
서브-베이스에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징