



압력 조절 밸브-배터리 LRB-1/4-DB-7-O-K2-MINI

Part Number: 540040
단종 예정 제품

FESTO

P 매니폴드상에서 2,3,4,5 직접제어되는 피스톤 압력 조절 밸브조합, 압력 게이지 미포함.

단종 예정 제품. 2024년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
사이즈	MINI
시리즈	DB
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	P-매니폴드 상 직접-제어 피스톤 압력 조절기
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
작동 압력 MPa	0.15 ... 1 MPa
작동 압력	1.5 ... 10 bar
압력 조절 범위 Mpa	0.05 ... 0.7 MPa
압력 조절 범위	0.5 ... 7 bar
압력 조절 범위 psi	7 ... 100 psi
최대 압력 Hysteresis	0.5 bar
표준 공칭 유량	>= 1,000 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [---]
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
제품 중량	500 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2
공압 연결구, 포트 2	G1/4
플러그 나사 소재	강철 아연 도금
스페이서 핀 소재	전조 알루미늄 합금
매니폴드 소재	전조 알루미늄 합금
씰링 링 소재	PVC
씰 소재	NBR
하우징 소재	PA-강화