



# 반-회전 드라이브 DRQD-25-180-PPVJ-A-AR-FW

Part Number(&P): 540465

FESTO

위치 감지용, 조절가능 끝단 쿠션 포함 및 유격 보상 기어장착,  
우측 공급 포트.



## 자료 시트

특징	값
사이즈	25
회전 각도 조절 범위	-20 ... 6 deg
회전 각도	0 ... 180 deg
쿠션	공압 쿠션, 조절 가능
조립 위치	어디든
디자인 구조	랙과 피니언
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	1 ... 10 bar
6 bar에서 최대 회전 주기	1.3 Hz
작동 모드	복동
작동 매체	필터처리 압축공기
부식 방지 등급 KBK	1
주변 온도	-10 ... 60 °C
6 bar에서 토크	6.1 Nm
허용 가능 관성 질량 모멘트	0.002 kgm2
마운팅 형태	관통 홀 포함 내부 (암) 나사산 포함 옵션
공압 연결구	M5
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형
드라이브 샤프트에 대한 재질 정보	열-처리 강철
커버에 대한 재질 정보	알루미늄
씰에 대한 재질 정보	NBR TPE-U(PU)
하우징에 대한 재질 정보	알루미늄