


Kogelkraan-aandrijfeenheid VZPR-BPD-22-R14

Artikelnummer: 540510

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Constructieve opbouw	2-weg kogelkraan Zwenkaandrijving
Bedieningswijze	Elektrisch Pneumatisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Bevestigingstype	CNOMO met inwendige schroefdraad
Aansluiting armatuur	Rp1/4
Schakelpositie-indicator	Knoprichting = debietsrichting
Nominale doorlaat DN	15
Bedrijfsdruk aandrijving	1 bar...8.4 bar
Nominale druk armatuur PN	40
Mediumtemperatuur	-20 °C...150 °C
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Productgewicht	1300 g
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting