


Smoorventiel met terugslagklep GRLSA-1/4-QS-8

Artikelnummer: 540662

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Smoring van de uitgaande luchtstroom
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Binnenzeskant
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	0 l/min...450 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	390 l/min...570 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.2 bar...10 bar
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	0 l/min...700 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	820 l/min...930 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-10 °C...40 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Nominaal aanhaalmoment	11 Nm
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 10 %
Productgewicht	34.8 g
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	Aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal demontagering	POM
Materiaal regelschroef	PA-versterkt
Materiaal zwenkaansluiting	Persgegoten zink